


verdeelblok FR-12-PK-3-B

Artikelnummer: 8761

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Aantal uitgangen	12
Aantal toevoeringen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium