

# scharnierkop SGS-M6

Artikelnummer: 9254

★ Kernprogramma

met zeskantmoer, voor sferisch zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8139.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M6
Gebaseerd op norm	ISO 12240-4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	30 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal buitenring	Messing
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal binnenring	Staal
Materiaal moer	verzinkt staal