



# drukschakelventiel VD-3-PK-3

Artikelnummer: 9270

FESTO

met 2n aansluitplaat voor slang 3 mm inw.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
normaal nominaal debiet	100 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,18 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1,8 ... 8 bar
Nominale diameter	2,5 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	220 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform