

# Ronde cilinder DGS-25-50

Artikelnummer: 9343  
Einde productie

FESTO

[Uitvoeringen zonder eindpositiedemping.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 50 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 25 mm  |
| Demping   | geen demping   |
| Positiedetectie                                 | zonder   |
| Varianten                                       | eenzijdige zuigerstangen                               |
| Werkdruk  | 1 ... 12 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 247 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 295 N  |
| Pneumatische aansluiting                        | G1/8   |