


# adapter AD-G1/8-1/8NPT-I

Artikelnummer: 9395

FESTO

aan de ene zijde inwendige schroefdraad, aan de andere zijde uitwendige schroefdraad.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	5,95 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	6 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	7 Nm
Nominaal aandraaimoment	10,55 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	10,38 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 1/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC
Materiaal behuizing	verzinkt staal