


# adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Artikelnummer: 9397

FESTO

aan de ene zijde inwendige schroefdraad, aan de andere zijde uitwendige schroefdraad.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	11,5 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	25 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	22 Nm
Nominaal aandraaimoment	38,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	25,3 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC
Materiaal behuizing	verzinkt staal