


kogelkraan QH-1

Artikelnummer: 9545

FESTO

handmatige messing bolkraan met ISO 228-draad.
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Ventiel functie | 2/2 bistabiel |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1 |
| Soort bediening | manueel |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| normaal nominaal debiet | 33.000 l/min |
| Nominale diameter | 25 mm |
| Materiaal behuizing | Messing |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | ISO 228-1 |
| Constructieve opbouw | Bolkraan |
| Nominale druk armatuur | 30 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--:] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Productgewicht | 830 g |
| Materiaal dichtingen | FPM PTFE |
| Materiaal kogel | Messing, gechromeed |
| Materiaal as | Messing |