


snelontluchtingsventiel SEU-1/4-NPT

Artikelnummer: 9799

FESTO

met geluiddemper.

Het ontluchtingsgeluid is gemeten bij 6 bar tegen atmosfeer op 1 m afstand.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Ventiefunctie | Snelontluchting |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| Normaal nominaal debiet ontluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) | 1.100 l/min |
| Normaal debiet ontluchting 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi) | 2.300 l/min |
| Normaal nominaal debiet beluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) | 960 l/min |
| Werkdruk | 0,5 ... 10 bar |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 75 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nominale diameter | 7 mm |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 75 °C |
| Geluidsdrukniveau | 85 dB(A) |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |