

Wskaźnik do montażu między cewką i wtyczką MFL-230AC

Numer produktu: 10005

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	14 g
Przyłącze elektryczne	Kształt B zgodnie ze standardem przemysłowym (11 mm)
Napięcie znamionowe AC	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz...60 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	-20 % / +15 %
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6