

Zawór krańcowy zderzakowy SDK-4-PK-3

Numer produktu: 10033

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	16 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Konstrukcja	Kulowo-gniazdowa
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	0.6 mm
Funkcja odpowietrzenia	z możliwością dławienia
Sposób uszczelnienia	miękki
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła uruchamiania	17 N
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	nie przewodowe