

Wskaźnik ciśnienia OH-8-GE

Numer produktu: 10091

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS