

Gniazdo wtykowe NECU-M-B12G5-C2-PB

Numer produktu: 1067905

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Waga produktu	48.7 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 5-pin, kodowanie B, możliwość ekranowania
Kodowanie wtyczki	B
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy, ekranowany
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...125 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...125 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Odporność na napięcie udarowe	1.5 kV
Właściwości transmisji	DIN EN 50173 / CAT 5
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał styków	Mosiądz pozlaczany