


Zawór z dźwignią obrotową RW/O-3-PK-3

Numer produktu: 10750

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:~]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Polioksymetylen