



Zawór dławiąco-zwrotny GGO-1/8

Numer części: 10891

FESTO

z dźwignią rolkową i nastawialnym przepływem
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Typ uruchomienia	Mechaniczny
Element regulacyjny	Dźwignia z rolką
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	280 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	240 ... 350 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	400 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał uszczelnień	NBR