

Hydrauliczny siłownik tłumiący DYHR-16-20-Y5

Numer produktu: 1155690

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Skok	20 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.3 m/s
Prędkość posuwu	0.2 mm/s...100 mm/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.4 s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...80 °C
Maks. siła zderzenia	1600 N
Maks. pobór energii na skok	32 J
Maks. pobór energii na godzinę	65000 J
Min. siła posuwu	160 N
Maks. siła posuwu	1600 N
Maks. energia resztkowa	0.16 J
Siła resetowania	5.4 N
Waga produktu	190 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	hartowany Stal wysokostopowa