

Zawór zwrotny H-1/4-B

Numer produktu: 11689

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Typ mocowania	wkręcane
Ciśnienie robocze	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozycja montażu	dowolny
Normalny przepływ nominalny 1->2 (6-5)	1000 l/min
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. moment dokręcenia	11 Nm
Waga produktu	25.4 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR