

Cewka
MSN1G-24DC-OD
Numer produktu: 123060

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	24 V DC: 2,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	80 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Kształt A wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania	zaciskany Przy pomocy klamry mocującej Przy pomocy osprzętu
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Stal
Materiał uzwojenia	Miedź