


# Płyta przyłączeniowa VABS-C8-12XB-QX-DB

Numer produktu: 1236028

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Szerokość zabudowy                         | 24 mm                            |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 1                                |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego  |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu  | 0.48 Nm...0.72 Nm                |
| Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny    | 1.3 Nm                           |
| Waga produktu                              | 30 g                             |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14          | Przygotowany do montażu wkładki  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | Przygotowanie do montażu wkładki |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | Przygotowanie do montażu wkładki |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | Przygotowanie do montażu wkładki |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS        |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Wzmocniony poliamid              |