


# Listwa przyłączeniowa VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Numer produktu: 1247978

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 12 mm                                            |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 10                                               |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK dot. EMV<br>wg przepisów UK RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                  |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu  | 0.6 Nm                                           |
| Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny    | 5 Nm                                             |
| Waga produktu                              | 834 g                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/4                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | G1/4                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | G1/4                                             |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                        |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej          |