

Tłumik hałasu
U-1/2-B-NPT
Numer produktu: 12741

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Przepływ do atmosfery	6500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Waga produktu	75 g
Przylącze pneumatyczne	1/2 NPT
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Aluminium
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium