

Wkładka
QSPK18-3/8-U
Numer produktu: 132174

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	6.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	8.2 g
Typ mocowania	Kotek montażowy
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 3/8"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	23 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa