


Zespół osiowy EAMM-A-D40-87A-S1

Numer produktu: 1322186

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa | 55.5 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 8000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 5.87 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 12.5 Nm |
| Waga produktu | 530 g |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | D40 |
| Kod interfejsu, Motor IN | 87 A |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |