

**Wkładka**  
**QSPKG14-8**  
Numer produktu: 132931

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                          | Wartość                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                          |
| Średnica nominalna                             | 5.2 mm                                                            |
| Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna         | O-ring                                                            |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                           |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                                |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura otoczenia                          | -5 °C...60 °C                                                     |
| Waga produktu                                  | 5.3 g                                                             |
| Typ mocowania                                  | Kotek montażowy                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Cartridge 14 mm                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 8 mm                                 |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski                                                         |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                         |
| Materiał obudowy                               | Wzmocniony poliamid                                               |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                   |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                               |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                           |