

Walek napędowy EAMB-24-9-15X21-16X20

Numer produktu: 1344642

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	15 mm
Średnica uchwyty 2	16 mm
Wielkość	80
Długość znamionowa	21 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	3.1 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	29 Nm
Waga produktu	72 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS