

Wielokrotne złącze przewodowe KM-22-B

Numer produktu: 13694

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. liczba przyłączy	22
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. 3 mm do przewodu o średnicy zewn. 4 mm dla przewodu o średnicy zewn. Ø 6 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS