

Przyssawka VASB-15-1/8-PUR-B

Numer produktu: 1395671

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	5.6 mm
Średnica nominalna	3 mm
Średnica czaszy przyssawki	15 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.83 cm ³
Efektywna średnica przyssawki	12.4 mm
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fatdowa, 1,5 fatdy
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	8.5 N
Waga produktu	11 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	PUR