

Sprzęgło
EAMC-56-58-19-19
Numer produktu: 1485673

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	19 mm
Średnica uchwyty 2	19 mm
Wielkość	56
Długość znamionowa	58 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	128 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	60 Nm
Waga produktu	285 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS