

# Podkładka świecąca MEB-LD-12-24DC

Numer produktu: 151717

FESTO



## Karta danych

| Cechy                               | Wartość                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik stanu przełączenia         | LED                                                               |
| Typ mocowania                       | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5                 |
| Waga produktu                       | 0.6 g                                                             |
| Przylącze elektryczne               | Kształt C<br>wg DIN EN 175301-803<br>Konstrukcja prostokątna MSEB |
| Zakres napięcia roboczego DC        | 12 V...24 V                                                       |
| Przylącze przewodu ochronnego       | występuje                                                         |
| Moc znamionowa świecących podkładek | 0.05 W                                                            |
| Stopień ochrony                     | IP65                                                              |
| Temperatura otoczenia               | -25 °C...85 °C                                                    |
| Zgodność z LABS                     | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Materiał obudowy                    | TPE-U(PU)                                                         |
| Kolor                               | przezroczysty                                                     |