

Złącze-L
LJK-1/8-I/I
Numer produktu: 151784

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	25 g
Mocowanie przyssawki	G 1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/8