


Napęd liniowy DGO-1/2"- -P-A-B

Numer produktu: 15227

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	0.04 in...157 in
Ø tłoka	1/2"
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Ciśnienie robocze	2 bar...7 bar
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	68 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	68 N
Przylącze pneumatyczne	10-32 UNF-2B