


Kołnierz wahliwy SNG-160

Numer produktu: 152597

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	160
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	3577 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana