

Złącze wtykowe przegrodowe QSSF-1/4-3/8-U

Numer produktu: 153775

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	8.5 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przegroda Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	14 Nm
Waga produktu	67 g
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny 1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 3/8"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	14 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa