

Licznik z wstępnym ustawianiem PZV-E-C

Numer produktu: 15608

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	mechaniczny licznik przebiegu z napędem pneumatycznym
Sposób powrotu	Przycisk ręczny lub sygnał pneumatyczny
Wskaźnik	5-znakowy
Ciśnienie wyłączające, napęd	$0,2 \pm 0,1$ bar
Spadek ciśnienia, reset	$0,15 \pm 0,1$ bar
Ciśnienie włączające napędu	$0,6 \pm 0,2$ bar
Ciśnienie robocze	2 bar...8 bar
Minimalne ciśnienie resetowania	2 bar
Minimalna długość impulsu dla napędu	10 ms
Minimalny czas trwania impulsu, cofanie	180 ms
Minimalny czas trwania przerwy dla napędu	15 ms
Minimalny czas przerwy na zresetowanie	50 ms
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	150 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przyłącze pneumatyczne	M5