


Kołnierz wahliwy SUA-25

Numer produktu: 157321

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Waga produktu	45 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał tulejki	Stal sprężynowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śrub	Stal, ocynkowana
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa
Materiał wałka	Stal z powłoką ochronną