

Mocowanie kołnierzowe FNG-320

Numer produktu: 157509

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	320
Spełnia normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	15109 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Żeliwo z grafitem kulkowym lakierowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana