

# Siłownik okrągły EG-2,5-5-PK-2

Numer produktu: 15883

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Skok                                                        | 5 mm                                          |
| Ø tłoka                                                     | 2,5 mm                                        |
| Amortyzacja                                                 | Brak amortyzacji                              |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                       |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika           |
| Sygnalizacja położenia                                      | brak                                          |
| Warianty                                                    | Jednostronne tłoczysko                        |
| Ciśnienie robocze                                           | 3.5 bar...7 bar                               |
| Sposób działania                                            | pchający<br>Jednostronnego działania          |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 1 - niskie obciążenie korozyjne               |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura otoczenia                                       | 5 °C...60 °C                                  |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 1.9 N                                         |
| Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej                    | 0.5 N                                         |
| Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej                   | 1 N                                           |
| Waga produktu                                               | 2 g                                           |
| Typ mocowania                                               | Z przeciwnakrętką                             |
| Przylącze pneumatyczne                                      | PK-2                                          |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał pokrywy                                            | Stal wysokostopowa                            |
| Materiał uszczelnień                                        | NBR                                           |
| Materiał tłoczyska                                          | Nierdzewna stal stopowa                       |
| Materiał rury siłownika                                     | Mosiądz, niklowany                            |