


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D100-77A/B

Numer produktu: 1593914

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	1760 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D100
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	77A 77B
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS