


Amortyzator hydrauliczny YSR-25-40-C

Numer produktu: 160273

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Skok	40 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.4 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	40 mm
Maks. siła zderzenia	4000 N
Maks. pobór energii na skok	160 J
Maks. pobór energii na godzinę	150000 J
Maks. energia resztkowa	0.8 J
Siła resetowania	14 N
Min. siła wsuwania	140 N
Waga produktu	600 g
Zakres masy	200 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa