


Amortyzator hydrauliczny YSR-32-60-C

Numer produktu: 160274

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	60 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.5 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	60 mm
Maks. siła zderzenia	6000 N
Maks. pobór energii na skok	380 J
Maks. pobór energii na godzinę	220000 J
Maks. energia resztkowa	2 J
Siła resetowania	20 N
Min. siła wsuwania	160 N
Waga produktu	1220 g
Zakres masy	400 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa