


Zespół do siłowników wielopółżeńiowych DPVU-25

Numer produktu: 161196

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	65 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał kołka walcowego	Stal ocynkowany