

Gniazdo wtykowe kątowe PEV-1/4-A-WD

Numer produktu: 161209

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przełotowych
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe kątowe
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS