

Mocowanie na łapach HZF-63

Numer produktu: 161810

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	63
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	436 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal, ocynkowana