

Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-25-R

Numer produktu: 164236

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Kierunek obrotu	Obroty w prawo
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.98 Nm
Waga produktu	650 g
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tulejki	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania