

# Siłownik zderzakowy STA-20-15-P-A


Numer części: 164887

FESTO

z czopem walcowym.

Produkt ten nie powinien być stosowany w otoczeniu płynnych mediów.

Można w prosty sposób dokonać zamiany na siłownik dwustronnego działania.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	15 mm
Średnica tłoka	20 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Konstrukcja	Tłoczyskowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Siła uderzenia	260 N
Dopuszczalna siła poprzeczna podczas operacji przełączania	200 N
Sposób montażu	Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna