

Zawór załączający HEE-1/8-D-MINI-24

Numer produktu: 165068

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Pokrycie	przekrycie dodatnie
Parametry cewki	24 V DC: 2,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Przyłącze elektryczne	Kształt C Wtyczka wg DIN EN 175301-803