


Kołnierz wahlwy SNCS-50

Numer produktu: 174399

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	50
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	2.5 kN
Waga produktu	216 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał łożyska przegubu	Stal PTFE
Materiał śrub	Stal ocynkowana