


Kołnierz wahliwy SNCS-125

Numer produktu: 174403

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	125
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	1369 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiałłożyska przegubu	Stal PTFE
Materiał śrub	Stal ocynkowana