

Cewka
MSFW-230-50/60-DS-OD
Numer produktu: 175118

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.7
Parametry cewki	230 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 9,0 VA, moc podtrzymania 7,0 VA
Dopuszczalne wahania częstotliwości	+/- 5%
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przylącze elektryczne	Kształt A wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania	z nakrętką radetkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź