

Łącznik wtykowy CQ-22H-15

Numer produktu: 177703

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	12.15 mm
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...15 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Waga produktu	16 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tuleja wtykowa CQ-22
Przyłącze pneumatyczne 2	do rury/przewodu o średnicy zewn. 15 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa