


Siłownik kompaktowy ADVU-20- -P-A-CT


Numer części: 183362

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 200 mm
Średnica tłoka	20 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyisko
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	Jednostronne tłoczyisko
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.14 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	141 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	188 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	20 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	23 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	149 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	6 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Z otworem przelotowym
Przylącze pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium